

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Acier.

**Finition :**

Zingué.

**Nota :**


\*A en mm pour une longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm et H=50 mm.

**Accessoires :**

Verrous quart de tour en zinc, verrouillables 05564-10.

Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long 05564-14.

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Finition 2	A pour longueur de barillet H = 18	A pour longueur de barillet H = 30	A pour longueur de barillet H = 50	B	B1	L
05564-15-13506	coudées vers le haut	6	18	38	19	8,1	35
05564-15-13508	coudées vers le haut	8	20	40	19	8,1	35
05564-15-13510	coudées vers le haut	10	22	42	19	8,1	35
05564-15-13513	coudées vers le haut	13	25	45	19	8,1	35
05564-15-13514	coudées vers le haut	14	26	46	19	8,1	35
05564-15-13516	coudées vers le haut	16	28	48	19	8,1	35
05564-15-13518	droite	18	30	50	19	8,1	35
05564-15-13520	coudées vers le bas	20	32	52	19	8,1	35
05564-15-13522	coudées vers le bas	22	34	54	19	8,1	35
05564-15-13524	coudées vers le bas	24	36	56	19	8,1	35
05564-15-13526	coudées vers le bas	26	38	58	19	8,1	35
05564-15-13528	coudées vers le bas	28	40	60	19	8,1	35
05564-15-14504	coudées vers le haut	4	16	36	19	8,1	45
05564-15-14506	coudées vers le haut	6	18	38	19	8,1	45
05564-15-14508	coudées vers le haut	8	20	40	19	8,1	45
05564-15-14510	coudées vers le haut	10	22	42	19	8,1	45
05564-15-14513	coudées vers le haut	13	25	45	19	8,1	45
05564-15-14514	coudées vers le haut	14	26	46	19	8,1	45
05564-15-14516	coudées vers le haut	16	28	48	19	8,1	45
05564-15-14518	droite	18	30	50	19	8,1	45
05564-15-14520	coudées vers le bas	20	32	52	19	8,1	45
05564-15-14522	coudées vers le bas	22	34	54	19	8,1	45
05564-15-14524	coudées vers le bas	24	36	56	19	8,1	45
05564-15-14526	coudées vers le bas	26	38	58	19	8,1	45
05564-15-14528	coudées vers le bas	28	40	60	19	8,1	45
05564-15-14530	coudées vers le bas	30	42	62	19	8,1	45
05564-15-14532	coudées vers le bas	32	44	64	19	8,1	45
05564-15-14534	coudées vers le bas	34	46	66	19	8,1	45
05564-15-14536	coudées vers le bas	36	48	68	19	8,1	45
05564-15-14538	coudées vers le bas	38	50	70	19	8,1	45
05564-15-14540	coudées vers le bas	40	52	72	19	8,1	45
05564-15-14542	coudées vers le bas	42	54	74	19	8,1	45