# 97990 Produit d’assemblage LOCTITE

## Description de l'article/illustrations du produit

**Assemblage collé de coussinets et de paliers / roulements**

## Description

**À noter :**
Les fiches de sécurité officielles (voir Téléchargements) sont disponibles en plusieurs langues sur Internet sous le mot-clé « Henkel Documents ».

**Généralités :**
Cette gamme de produits sert à coller des coussinets, des paliers et des douilles en ajustement glissant, serré ou par contraction. Contact parfait : protection contre le jeu, la corrosion et la rouille de contact.
Produit d’assemblage tolérant à l’huile LOCTITE, 97990-603....
Ce produit est utilisé pour le collage de pièces cylindriques. Il tolère de faibles quantités d’impuretés huileuses. Il durcit à l’abri de l’air entre des surfaces métalliques et empêche le desserrage accidentel et les fuites causés par des chocs ou des vibrations. Ses applications courantes comprennent entre autres la fixation de paliers à rouleaux ou de douilles imprégnées d'huile dans les logements de palier.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +150 °C.
Produit d’assemblage spécial LOCTITE, 97990-638....
Ce produit est utilisé pour le collage de pièces cylindriques, en particulier lorsque des joints de collage pouvant atteindre 0,25 mm sont présents et qu’une solidité maximale à température ambiante est requise. Il durcit à l’abri de l’air entre des surfaces métalliques et empêche le desserrage accidentel et les fuites causés par des chocs ou des vibrations.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +180 °C.
Produit d’assemblage universel LOCTITE, 97990-648....
Ce produit est utilisé pour le collage de pièces cylindriques. Il durcit à l’abri de l’air entre des surfaces métalliques et empêche le desserrage accidentel et les fuites causés par des chocs ou des vibrations. Ses applications courantes comprennent entre autres la fixation de roues dentées ou de pignons sur des arbres de transmission.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +180 °C.

## Aperçu des articles

| Référence | Conditionnement | N° d'ident. Intern. | Système de durcissement | Viscosité m Pa · s | Durcissement superficiel en min. | Largeur de l'interstice en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97990-6030010 | flacon de 10 ml | 603 | anaérobie | 100-150 | 8 | 0,1 |
| 97990-6030050 | bouteille de 50 ml | 603 | anaérobie | 100-150 | 8 | 0,1 |
| 97990-6380010 | flacon de 10 ml | 638 | anaérobie | 2000-3000 | 4 | 0,25 |
| 97990-6380050 | bouteille de 50 ml | 638 | anaérobie | 2000-3000 | 4 | 0,25 |
| 97990-6480010 | flacon de 10 ml | 648 | anaérobie | 400-600 | 3 | 0,15 |
| 97990-6480050 | bouteille de 50 ml | 648 | anaérobie | 400-600 | 3 | 0,15 |