

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.

Finition :

Acier zingué.
Aluminium clair anodisé.

Nota :


Les tolérances des tubes carrés sont adaptées individuellement à ce système de serrage.

* Matériau plein.

Sur demande :

- tubes en acier inox
- dimensions spéciales

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Description	D1	D2	L
29050-4120X500	acier	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	500
29050-4120X1000	acier	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	1000
29050-4120X2000	acier	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	2000
29050-4125X500	acier	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	500
29050-4125X1000	acier	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	1000
29050-4125X2000	acier	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	2000
29050-4130X500	acier	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	500
29050-4130X1000	acier	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	1000
29050-4130X2000	acier	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	2000
29050-4140X500	acier	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	500
29050-4140X1000	acier	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	1000
29050-4140X2000	acier	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	2000
29050-4210X500	aluminium	10 x 10	10*	-	500
29050-4210X1000	aluminium	10 x 10	10*	-	1000
29050-4210X2000	aluminium	10 x 10	10*	-	2000
29050-4220X500	aluminium	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	500
29050-4220X1000	aluminium	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	1000
29050-4220X2000	aluminium	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	2000
29050-4230X500	aluminium	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	500
29050-4230X1000	aluminium	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	1000

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Description	D1	D2	L
29050-4230X2000	aluminium	30 x 30 x 2	30 $\pm$ 0,2	26	2000
29050-4240X500	aluminium	40 x 40 x 4	40 $\pm$ 0,3	32	500
29050-4240X1000	aluminium	40 x 40 x 4	40 $\pm$ 0,3	32	1000
29050-4240X2000	aluminium	40 x 40 x 4	40 $\pm$ 0,3	32	2000