

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

## Matière :

Acier ou Inox 1.4305.



## Finition :

Zingué et passivé. Finition Inox naturel.

## Nota :

Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.

## Dessins

Forme C  
sans circlipsForme CS  
avec circlips

## Aperçu des articles

Référence	Finition 2	Forme	Matière du corps de base	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-0805	filetage à droite	C	acier	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-1006	filetage à droite	C	acier	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-1308	filetage à droite	C	acier	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-1610	filetage à droite	C	acier	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-1612	filetage à droite	C	acier	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-1914	filetage à droite	C	acier	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-1916	filetage à droite	C	acier	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080501	filetage à gauche	C	acier	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100601	filetage à gauche	C	acier	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130801	filetage à gauche	C	acier	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161001	filetage à gauche	C	acier	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161201	filetage à gauche	C	acier	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-191401	filetage à gauche	C	acier	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-191601	filetage à gauche	C	acier	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080351	filetage à droite	CS	acier	8	M3,5	8	M4	18	10,2	9	8	7
27650-08051	filetage à droite	CS	acier	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-10061	filetage à droite	CS	acier	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-13081	filetage à droite	CS	acier	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-16101	filetage à droite	CS	acier	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-16121	filetage à droite	CS	acier	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-19141	filetage à droite	CS	acier	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-19161	filetage à droite	CS	acier	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080511	filetage à gauche	CS	acier	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100611	filetage à gauche	CS	acier	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130811	filetage à gauche	CS	acier	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161011	filetage à gauche	CS	acier	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13

## Aperçu des articles

Référence	Finition 2	Forme	Matière du corps de base	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-161211	filetage à gauche	CS	acier	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-191411	filetage à gauche	CS	acier	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-191611	filetage à gauche	CS	acier	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-08052	filetage à droite	CS	acier inoxydable	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-10062	filetage à droite	CS	acier inoxydable	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-13082	filetage à droite	CS	acier inoxydable	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-16102	filetage à droite	CS	acier inoxydable	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-16122	filetage à droite	CS	acier inoxydable	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-080521	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100621	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130821	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161021	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161221	filetage à gauche	CS	acier inoxydable	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13