

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.

Finition :

Zingué.


Nota :

Le chariot de guidage à rouleaux présente un faible coefficient de frottement, ce qui explique sa facilité de fonctionnement. Les rouleaux bénéficient d'une lubrification permanente et possèdent une étanchéité 2Z (couvercle anti-poussière). Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée. La version compacte est équipée d'un racleur en matière plastique pour le nettoyage des voies de roulement.

Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.

Dessins

Palier flottant
exécution massive



Aperçu des articles

Référence	Taille	A1	B	B1	D	E	F	H	H1	H2	L	COY N
21320-330080	30	35	20	29,8	M6	22,5	3,5	19,2	10	27,95 ±1,0	80	800
21320-345120	45	55	25	43,8	M8	32,5	5	25,5	12	37,25 ±1,75	120	1600