


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.


Finition :

Acier : peint.


Aluminium : naturel.

Nota :

Pour l'utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d'utiliser la série large 07420 Forme G.



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Forme	L1	A	B1	B2	B3	B4	pour vis
04110-06	acier de traitement	A	60	12	6,6	18	6	3	M6

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Forme	L1	A	B1	B2	B3	B4	pour vis
04110-08	acier de traitement	A	80	15	9	25	8	4	M8
04110-10	acier de traitement	A	100	20	11	31	10	5	M10
04110-12	acier de traitement	A	125	25	14	38	12	6	M12/M14
04110-121	acier de traitement	A	160	25	14	38	12	6	M12/M14
04110-122	acier de traitement	A	200	25	14	38	12	6	M12/M14
04110-16	acier de traitement	A	160	30	18	48	15	8	M16/M18
04110-161	acier de traitement	A	200	30	18	48	15	8	M16/M18
04110-162	acier de traitement	A	250	40	18	48	15	10	M16/M18
04110-20	acier de traitement	A	200	40	22	52	15	10	M20/M22
04110-201	acier de traitement	A	250	40	22	62	20	10	M20/M22
04110-202	acier de traitement	A	315	40	22	62	20	10	M20/M22
04110-24	acier de traitement	A	200	40	26	66	20	10	M24
04110-241	acier de traitement	A	250	40	26	66	20	10	M24
04110-242	acier de traitement	A	315	40	26	66	20	10	M24
04110-301	acier de traitement	A	250	50	33	73	20	12	M30/M32
04110-30	acier de traitement	A	315	50	33	73	20	12	M30/M32
04110-302	acier de traitement	A	400	50	33	73	20	12	M30/M32
04110-40	acier de traitement	A	400	60	40	100	30	12	M36
04110-401	acier de traitement	A	600	60	40	100	30	12	M36
04110-206	aluminium	B	60	12	7	19	6	3	M6
04110-208	aluminium	B	80	15	9	25	8	4	M8
04110-210	aluminium	B	100	20	11	31	10	5	M10
04110-212	aluminium	B	125	25	14	38	12	6	M12/M14
04110-2121	aluminium	B	160	28	14	38	12	6	M12/M14
04110-216	aluminium	B	160	30	18	48	15	8	M16/M18
04110-2161	aluminium	B	200	36	18	48	15	8	M16/M18
04110-220	aluminium	B	200	40	22	52	15	10	M20/M22
04110-2201	aluminium	B	250	40	22	62	20	10	M20/M22
04110-224	aluminium	B	200	40	26	66	20	10	M24
04110-2241	aluminium	B	250	40	26	66	20	10	M24
04110-230	aluminium	B	315	50	34	74	20	12	M30/M32