


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corde de maintien en inox.


Pince et cosse en aluminium.

Finition :


Corde de maintien avec gainage plastique.

Nota :

La corde de maintien et le porte - clefs 03199 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d'arrêt autobloquantes 03193, 03194 et 03196 ainsi que l'axe de fixation 03195. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu'à +80 °C.



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	L	D=diamètre du câble	D1
03199-0150	A	150	1,6	11,5
03199-0200	A	200	1,6	11,5
03199-0300	A	300	1,6	11,5
03199-0500	A	500	1,6	11,5
03199-1150	B	150	1,6	11,5
03199-1200	B	200	1,6	11,5
03199-1300	B	300	1,6	11,5
03199-1500	B	500	1,6	11,5

Aperçu des articles

Référence	Forme	L	D=diamètre du câble	D1
03199-2150	C	150	1,6	-
03199-2200	C	200	1,6	-
03199-2300	C	300	1,6	-
03199-2500	C	500	1,6	-