

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps plastique.

Plaques de roulement Inox 1.4034.

Billes Inox 1.4125.

Nota :

Paliers linéaires de précision à billes à faible frottement.

À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.

Tolérances recommandées :

Arbre : h6


Corps : H6

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l'utilisation d'arbres trempés et rectifiés.

Plage de température :

-40 °C jusqu'à +60 °C.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	D	D1	L	L1	L2	Charge de base dynamique N	Charge de base statique N
21511-030702	3	7	10	-	-	26	27
21511-040802	4	8	12	-	-	44	50
21511-051002	5	10	15	-	-	72	84
21511-061202	6	12	19	-	-	114	132
21511-081502	8	15	24	23	1,1	167	204
21511-101702	10	17	26	25	1,1	186	234
21511-121902	12	19	28	26,4	1,3	202	257
21511-122202	12	22	32	22,6	1,3	310	352
21511-162602	16	26	36	24,6	1,3	372	440
21511-203202	20	32	45	31,2	1,6	591	689
21511-254002	25	40	58	43,7	1,85	1162	1332

