

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier

Finition :

Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.


Nota :

La tolérance H7 pour le trou D2 sur le schéma n'est valide que pour les volants métriques. Pour les volants en pouces, la tolérance est H10.

Sur demande :

Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	D1	D2	D3	H	H2	L1	L3
06255-0080XCN	80	0,312	24,5	20	16	20	34
06255-0100XCO	99	0,375	28	25,5	20	24	42
06255-0100XCQ	99	0,625	28	25,5	20	24	42
06255-0130XCN	129	0,312	32	30	21	24	50
06255-0130XCO	129	0,375	32	30	21	24	50
06255-0160XCO	159	0,375	40	33	22	32	57
06255-0160XCP	159	0,5	40	33	22	32	57
06255-0160XCQ	159	0,625	40	33	22	32	57
06255-0200XCO	198	0,375	51	31	17,5	32	60
06255-0200XCQ	198	0,625	51	31	17,5	32	60
06255-0250XCQ	252	0,625	55,5	39,5	24	36	71

Aperçu des articles
