

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de plástico (ABS).
Núcleo magnético de ferrita dura.

Indicación:

Los imanes adherentes se utilizan con frecuencia en tabloncillos de anuncios, pizarras y tableros magnéticos.

Rango de temperatura:

100 °C máx.


A petición:

Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).

Indicación sobre el dibujo:

- 1) Superficie de adherencia
- 2) Imán
- 3) Carcasa

Planos



Nuestros productos

Referencia	Color	D	D1	H	H1	Fuerza de adherencia N
09119-101	Blanco	10,5	9,5	7	1,5	0,7
09119-161	Blanco	16	14,5	7	1,1	1,3
09119-201	Blanco	20	16	7	2,1	1,5
09119-251	Blanco	25	22	8	2,2	10
09119-301	Blanco	30	28	8	2	14
09119-361	Blanco	36	32,5	9	2,2	9,5
09119-102	Azul	10,5	9,5	7	1,5	0,7
09119-162	Azul	16	14,5	7	1,1	1,3
09119-202	Azul	20	16	7	2,1	1,5
09119-252	Azul	25	22	8	2,2	10
09119-302	Azul	30	28	8	2	14
09119-362	Azul	36	32,5	9	2,2	9,5
09119-103	Rojo	10,5	9,5	7	1,5	0,7
09119-163	Rojo	16	14,5	7	1,1	1,3
09119-203	Rojo	20	16	7	2,1	1,5
09119-253	Rojo	25	22	8	2,2	10
09119-303	Rojo	30	28	8	2	14
09119-363	Rojo	36	32,5	9	2,2	9,5
09119-104	Negro	10,5	9,5	7	1,5	0,7
09119-164	Negro	16	14,5	7	1,1	1,3

Nuestros productos

Referencia	Color	D	D1	H	H1	Fuerza de adherencia N
09119-204	Negro	20	16	7	2,1	1,5
09119-254	Negro	25	22	8	2,2	10
09119-304	Negro	30	28	8	2	14
09119-364	Negro	36	32,5	9	2,2	9,5