


## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero para temple y revenido.  
Empuñadura de plástico.

**Versión:**


tratado en caliente y bruñido o niquelado.

**Indicación:**


Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente cuando los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.

\* Fuerza manual admisible para la empuñadura.






Planos



Versión con montaje a la derecha



Versión con montaje a la izquierda



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Superficie cuerpo de base	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
04364-0100	a la izquierda	bruñido	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
04364-01001	a la izquierda	niquelado	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
04364-0150	a la izquierda	bruñido	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
04364-01501	a la izquierda	niquelado	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
04364-0200	a la izquierda	bruñido	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
04364-02001	a la izquierda	niquelado	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
04364-0300	a la izquierda	bruñido	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
04364-03001	a la izquierda	niquelado	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
04364-1100	a la derecha	bruñido	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
04364-11001	a la derecha	niquelado	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
04364-1150	a la derecha	bruñido	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
04364-11501	a la derecha	niquelado	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
04364-1200	a la derecha	bruñido	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
04364-12001	a la derecha	niquelado	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
04364-1300	a la derecha	bruñido	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
04364-13001	a la derecha	niquelado	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15

## Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Superficie cuerpo de base	S	T	U	V	X mín.	X máx.	Y mín.	Y máx.	F N	Fuerza manual FH N
04364-0100	a la izquierda	bruñido	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
04364-01001	a la izquierda	niquelado	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
04364-0150	a la izquierda	bruñido	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
04364-01501	a la izquierda	niquelado	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
04364-0200	a la izquierda	bruñido	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
04364-02001	a la izquierda	niquelado	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
04364-0300	a la izquierda	bruñido	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
04364-03001	a la izquierda	niquelado	57	M11	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300
04364-1100	a la derecha	bruñido	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
04364-11001	a la derecha	niquelado	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
04364-1150	a la derecha	bruñido	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
04364-11501	a la derecha	niquelado	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
04364-1200	a la derecha	bruñido	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
04364-12001	a la derecha	niquelado	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
04364-1300	a la derecha	bruñido	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
04364-13001	a la derecha	niquelado	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300