


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Núcleo magnético de AlNiCo.

Versión:

Lacado en rojo.

Indicación:


Imanes en U con gran fuerza de adherencia. Sistema sin blindaje. Los imanes se suministran con placa de protección cincada y se utilizan para sujetar, clasificar y levantar elementos.

Los tamaños 1, 2 y 3 solo tienen una perforación de fijación en el centro.

Rango de temperatura:

450 °C máx.

Planos



Nuestros productos

| Referencia | Tamaño | A | B | D1 | H | L | Fuerza de adherencia N |
|------------|--------|----|----|----|----|----|------------------------|
| 09100-01 | 1 | - | 30 | 5 | 20 | 20 | 45 |
| 09100-02 | 2 | - | 40 | 5 | 25 | 25 | 90 |
| 09100-03 | 3 | - | 45 | 5 | 30 | 29 | 120 |
| 09100-04 | 4 | 32 | 57 | 8 | 35 | 45 | 230 |
| 09100-05 | 5 | 38 | 70 | 8 | 41 | 57 | 320 |