


## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Carcasa de acero.

Núcleo magnético de AlNiCo.

**Versión:**

Acabado natural.

**Indicación:**

Sistema blindado. Diámetro "D" pulido con tolerancia de ajuste h6. La fijación se puede realizar mediante presión, contracción o pegado.

Los imanes de barra se pueden acortar a la medida "H1" sin perjuicio de la fuerza de adhesión.


**Rango de temperatura:**

450 °C máx.

**Indicación sobre el dibujo:**

1) Superficie de adhesión

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	D	H	H1	Fuerza de adhesión N
09060-01	6	10	2	1,5
09060-02	8	12	3	3,5
09060-03	10	16	6	7
09060-04	13	18	7	10

## Nuestros productos

Referencia	D	H	H1	Fuerza de adherencia N
09060-05	16	20	5	18
09060-06	20	25	6	42
09060-07	25	30	5	96
09060-08	32	35	3	180
09060-09	40	45	5	240
09060-10	50	50	2	420