

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de acero.

Núcleo magnético de AlNiCo.

Versión:

Cincado.

Indicación:

Imán de barra con pivote liso, sistema blindado.

El pivote se puede prolongar a la medida "H1" sin perjuicio de la fuerza de adherencia.


Rango de temperatura:

450 °C máx.

Indicación sobre el dibujo:

1) Superficie de adherencia

Planos



Nuestros productos

Referencia	D	D1	L	H	H1	Fuerza de adherencia N
09063-01	6	3	8	20	2	1,7
09063-02	8	3	8	20	3	4
09063-03	10	4	8	20	6	8,5
09063-04	13	4	8	20	7	12
09063-05	16	5	8	20	5	20
09063-06	20	6	8	25	6	50
09063-07	25	8	10	35	5	115
09063-08	32	10	10	40	3	200
09063-09	40	15	20	50	5	240
09063-10	50	18	25	60	2	420

Nuestros productos
