

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable 1.4308.


Versión:

Pulido o tratado con chorro en bruto.

A petición:

Empuñaduras de mariposa con rosca exterior.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	A	B	D	D2	H	H1	T
06651-904	pulido	38	1,7	M4	10,5	18	8,5	9
06651-905	pulido	38	1,7	M5	10,5	18	8,5	9
06651-906	pulido	38	1,7	M6	10,5	18	8,5	9
06651-105	pulido	50	2,3	M5	14	24	11,5	12
06651-106	pulido	50	2,3	M6	14	24	11,5	12
06651-208	pulido	75	3,4	M8	21	35	16,5	15
06651-210	pulido	75	3,4	M10	21	35	16,5	15
06651-9041	tratado con chorro	38	1,7	M4	10,5	18	8,5	9
06651-9051	tratado con chorro	38	1,7	M5	10,5	18	8,5	9
06651-9061	tratado con chorro	38	1,7	M6	10,5	18	8,5	9
06651-1051	tratado con chorro	50	2,3	M5	14	24	11,5	12
06651-1061	tratado con chorro	50	2,3	M6	14	24	11,5	12

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	A	B	D	D2	H	H1	T
06651-2081	tratado con chorro	75	3,4	M8	21	35	16,5	15
06651-2101	tratado con chorro	75	3,4	M10	21	35	16,5	15