

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Gris antracita RAL 7021	Naranja puro RAL 2004	Verde señal RAL 6032	Azul tráfico RAL 5017
Gris claro RAL 7035	Rojo tráfico RAL 3020	Amarillo colza RAL 1021	

Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.

Versión:

Acero cromado en azul.

Indicación:

Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.

A petición:

Escalas especiales.

Indicación sobre el dibujo:


Forma A: sin graduaciones

Forma B: con trazo grueso

Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-1105	A	gris antracita RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11051	A	naranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11052	A	verde señal RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11053	A	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-11055	A	gris claro RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11056	A	rojo tráfico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11057	A	amarillo colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-1206	A	gris antracita RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12061	A	naranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12062	A	verde señal RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12063	A	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12065	A	gris claro RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12066	A	rojo tráfico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12067	A	amarillo colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-1308	A	gris antracita RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13081	A	naranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13082	A	verde señal RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13083	A	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13085	A	gris claro RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13086	A	rojo tráfico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13087	A	amarillo colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-2105	B	gris antracita RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21051	B	naranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21052	B	verde señal RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21053	B	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21055	B	gris claro RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21056	B	rojo tráfico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21057	B	amarillo colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-2206	B	gris antracita RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22061	B	naranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22062	B	verde señal RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22063	B	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22065	B	gris claro RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22066	B	rojo tráfico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22067	B	amarillo colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-2308	B	gris antracita RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23081	B	naranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23082	B	verde señal RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23083	B	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23085	B	gris claro RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23086	B	rojo tráfico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23087	B	amarillo colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-3105	C	gris antracita RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31051	C	naranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31052	C	verde señal RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31053	C	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31055	C	gris claro RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31056	C	rojo tráfico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31057	C	amarillo colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-3206	C	gris antracita RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32061	C	naranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32062	C	verde señal RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32063	C	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32065	C	gris claro RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32066	C	rojo tráfico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32067	C	amarillo colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-3308	C	gris antracita RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33081	C	naranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33082	C	verde señal RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33083	C	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33085	C	gris claro RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33086	C	rojo tráfico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33087	C	amarillo colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14

