


Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Caixa e acionamento em plástico PA6, reforçado com fibra de vidro.
Porca em Zamak. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.

Versão:

Carcaça e acionamento em preto.
Porca zincadas.

Indicação:

Fecho lingueta com mola. Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena "A" e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições).

Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.

Acessórios:

Chave especial 05586.


Lingueta para fechos lingueta de aço 05569.

Indicação de desenho:

Acionamento (miolo):

- a) Quadrado 7 mm
- b) Quadrado 8 mm
- c) Fenda
- d) Palheta dupla 3 mm
- e) Palheta dupla 5 mm
- f) Triângulo 8 mm

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Acionamento	H	SW	S máx.
05567-17185	quadrado 7 mm	18	27	8
05567-18185	quadrado 8 mm	18	27	8
05567-20185	fenda	18	27	8
05567-43185	palheta dupla 3 mm	18	27	8
05567-45185	palheta dupla 5 mm	18	27	8
05567-88185	triângulo 8 mm	18	27	8