


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço temperado.

Versão:

peça brunida.

Indicação:

Forma A

41375-0012

Grampos de fixação para M12, parafuso sextavado M12x55 com classe de resistência 12.9, arruelas reforçadas para tornos de bancada.

41375-0016

Grampos de fixação para M16, parafuso sextavado M16x60 com classe de resistência 12.9, arruelas reforçadas para tornos de bancada.

Forma B


41375-1412

Grampos de fixação para M12, parafuso sextavado M12x55 com classe de resistência 12.9, arruelas reforçadas para tornos de bancada, porca para ranhuras T medida 14, porca T, parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno M6x12.

41375-1816

Grampos de fixação para M16, parafuso sextavado M16x60 com classe de resistência 12.9, arruelas reforçadas para tornos de bancada, porca para ranhuras T medida 18, porca T, parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno M6x12.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Conjunto de grampos de fixação

Código do artigo	Forma	Tipo da forma	B	B1	B2	D	L	L1
41375-0012	A	sem porca de encaixe	40	12,8	-	M12	115	67,2
41375-0016	A	sem porca de encaixe	40	16,8	-	M16	115	67,2
41375-1412	B	com porca de encaixe	40	12,8	13,5	M12	115	67,2
41375-1816	B	com porca de encaixe	40	16,8	17,5	M16	115	67,2