


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:


GJL 250 recozido.

Indicação:


O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.

Indicação de desenho:

Superfícies usinadas: $\pm 0,25$ mm
 Superfícies não usinadas: ± 2 mm
 Tolerâncias de comprimento:
 ≤ 200 mm: $+3/+10$
 de 201 mm até 590 mm: $+8/+15$
 ≥ 600 mm: $+20/+50$



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	L = comprimento	B	H	≈ S	R
01760-01X	100/200	80	63	12	6
01760-02X	200/400	100	80	16	8
01760-03X	200/300/600	160	100	22	10

Visão geral dos artigos

Código do artigo	L = comprimento	B	H	≈ S	R
01760-04X	200/300/600	200	160	25	16
01760-05X	300/600	250	200	28	20