

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

## Material:

GJL 250 recozido.


## Indicação:

O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.



## Indicação de desenho:

Superfícies usinadas:  $\pm 0,25$  mmSuperfícies não usinadas:  $\pm 2$  mm

Tolerâncias de comprimento:

 $\leq 200$  mm:  $+3/+10$ de 201 mm até 590 mm:  $+8/+15$  $\geq 600$  mm:  $+20/+50$ 

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

Código do artigo	L = comprimento	B	H	H1	S	S1
01820-02X	300/600	100	95	100	20	24
01820-05X	300/600	200	181	200	32	40