


Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Carcaça, acionamento e lingueta em Zamak.
Porca em aço. Anel de vedação plano em borracha.

Versão:

Carcaça e acionamento com acabamento cromado brilhante.
Lingueta em material não acabado. Porca zincada.

Indicação:

Os fechos linguetas com lingueta abaulada são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças que requerem uma pressão de contato (vedação) mais elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. Através da rotação à direita do acionamento, o curso de aperto pode ser aumentado gradualmente até 9,5 mm com um ângulo de rotação máximo de 270°.

Proteção contra água e pó conforme a IP65.

Acessórios:

Chave especial 05586


Indicação de desenho:

Acionamento (miolo):

- a) Quadrado 7 mm
- b) Palheta dupla 3 mm
- c) Palheta dupla 5 mm

- 1) O-Ring
- 2) Adaptador

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Acionamento	A	L	S máx.
05576-17301	quadrado 7 mm	30 -9,5	30	20
05576-17401	quadrado 7 mm	40 -9,5	40	30
05576-17501	quadrado 7 mm	50 -9,5	50	40
05576-17601	quadrado 7 mm	60 -9,5	60	50
05576-43301	palheta dupla 3 mm	30 -9,5	30	20
05576-43401	palheta dupla 3 mm	40 -9,5	40	30
05576-43501	palheta dupla 3 mm	50 -9,5	50	40
05576-43601	palheta dupla 3 mm	60 -9,5	60	50
05576-45301	palheta dupla 5 mm	30 -9,5	30	20
05576-45401	palheta dupla 5 mm	40 -9,5	40	30
05576-45501	palheta dupla 5 mm	50 -9,5	50	40
05576-45601	palheta dupla 5 mm	60 -9,5	60	50