

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Elastômero NBR.

Anel de reforço e mola de compressão em aço.

Versão:

Dureza Shore ~70, preto.

Indicação:

Retentores radiais são anéis de vedação radial prontos para instalação, projetados para vedação de eixos rotativos. São compostos por um revestimento de elastômero e uma chapa rígida interna. A mola de compressão é responsável pela pressão de contato do lábio de vedação ao eixo, apoiando a selagem na área estática.

Forma A: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/1) com diâmetro interno liso.

Forma AS: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/0) com diâmetro externo liso e lábio de proteção adicional contra poeira externa.

A borracha NBR possui alta resistência à abrasão, assim como resistência aos combustíveis como óleos, óleos hidráulicos e graxas lubrificantes.

Limites de operação:

Velocidade tangencial (m/s): ≤ 12

Pressão (MPa/bar): $\leq 0,05/0,5$ (retentores radiais são projetados em geral para operações despressurizadas).

Faixa de temperatura:

-40 °C até +100 °C.

Tolerâncias:

Carcaça:

Recomenda-se a tolerância H8.


Rugosidade da superfície Ra 1,6 até 6,3 μm .

Eixo:

Recomenda-se a tolerância h11.

Rugosidade da superfície Ra 0,2 até 0,8 μm .

A dureza do eixo deve apresentar no mínimo 45 HRC.



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D1	D2	B
23915-11061605	A	6	16	5
23915-11061607	A	6	16	7

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D1	D2	B
23915-11062207	A	6	22	7
23915-11072207	A	7	22	7
23915-11082207	A	8	22	7
23915-11101907	A	10	19	7
23915-11102207	A	10	22	7
23915-11102407	A	10	24	7
23915-11102607	A	10	26	7
23915-11121905	A	12	19	5
23915-11122205	A	12	22	5
23915-11122206	A	12	22	6
23915-11122207	A	12	22	7
23915-11122407	A	12	24	7
23915-11122807	A	12	28	7
23915-11123007	A	12	30	7
23915-11123207	A	12	32	7
23915-11142407	A	14	24	7
23915-11143007	A	14	30	7
23915-11152407	A	15	24	7
23915-11152505	A	15	25	5
23915-11152607	A	15	26	7
23915-11153007	A	15	30	7
23915-11153207	A	15	32	7
23915-11153507	A	15	35	7
23915-11154010	A	15	40	10
23915-11162807	A	16	28	7
23915-11163007	A	16	30	7
23915-11163207	A	16	32	7
23915-11163507	A	16	35	7
23915-11172807	A	17	28	7
23915-11172905	A	17	29	5
23915-11173007	A	17	30	7
23915-11173207	A	17	32	7
23915-11173507	A	17	35	7
23915-11174007	A	17	40	7
23915-11174010	A	17	40	10
23915-11182807	A	18	28	7
23915-11183007	A	18	30	7
23915-11183207	A	18	32	7
23915-11183507	A	18	35	7
23915-11193207	A	19	32	7
23915-11203005	A	20	30	5
23915-11203007	A	20	30	7
23915-11203207	A	20	32	7
23915-11203507	A	20	35	7
23915-11203510	A	20	35	10
23915-11203607	A	20	36	7
23915-11204007	A	20	40	7
23915-11204207	A	20	42	7
23915-11204707	A	20	47	7
23915-11204710	A	20	47	10
23915-11205207	A	20	52	7
23915-11205210	A	20	52	10
23915-11223207	A	22	32	7
23915-11223507	A	22	35	7
23915-11223808	A	22	38	8
23915-11224007	A	22	40	7
23915-11224010	A	22	40	10
23915-11224707	A	22	47	7
23915-11243507	A	24	35	7
23915-11243707	A	24	37	7
23915-11244007	A	24	40	7
23915-11253507	A	25	35	7
23915-11253705	A	25	37	5
23915-11253707	A	25	37	7
23915-11253807	A	25	38	7

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D1	D2	B
23915-11254005	A	25	40	5
23915-11254007	A	25	40	7
23915-11254008	A	25	40	8
23915-11254010	A	25	40	10
23915-11254207	A	25	42	7
23915-11254210	A	25	42	10
23915-11254510	A	25	45	10
23915-11254707	A	25	47	7
23915-11254710	A	25	47	10
23915-11255010	A	25	50	10
23915-11255207	A	25	52	7
23915-11255208	A	25	52	8
23915-11255210	A	25	52	10
23915-11256207	A	25	62	7
23915-11256210	A	25	62	10
23915-11263707	A	26	37	7
23915-11263807	A	26	38	7
23915-11264707	A	26	47	7
23915-11273707	A	27	37	7
23915-11283807	A	28	38	7
23915-11284007	A	28	40	7
23915-11284207	A	28	42	7
23915-11284208	A	28	42	8
23915-11284707	A	28	47	7
23915-11285207	A	28	52	7
23915-11285210	A	28	52	10
23915-11304007	A	30	40	7
23915-11304207	A	30	42	7
23915-11304208	A	30	42	8
23915-11304507	A	30	45	7
23915-11304508	A	30	45	8
23915-11304707	A	30	47	7
23915-11304708	A	30	47	8
23915-11304710	A	30	47	10
23915-11305007	A	30	50	7
23915-11305010	A	30	50	10
23915-11305207	A	30	52	7
23915-11305208	A	30	52	8
23915-11305210	A	30	52	10
23915-11305507	A	30	55	7
23915-11305510	A	30	55	10
23915-11306207	A	30	62	7
23915-11306210	A	30	62	10
23915-11307210	A	30	72	10
23915-11324207	A	32	42	7
23915-11324507	A	32	45	7
23915-11324707	A	32	47	7
23915-11325008	A	32	50	8
23915-11325010	A	32	50	10
23915-11325207	A	32	52	7
23915-11326210	A	32	62	10
23915-11334507	A	33	45	7
23915-11346210	A	34	62	10
23915-11354507	A	35	45	7
23915-11354707	A	35	47	7
23915-11355007	A	35	50	7
23915-11355008	A	35	50	8
23915-11355010	A	35	50	10
23915-11355207	A	35	52	7
23915-11355208	A	35	52	8
23915-11355210	A	35	52	10
23915-11355508	A	35	55	8
23915-11355510	A	35	55	10
23915-11355610	A	35	56	10
23915-11355810	A	35	58	10

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D1	D2	B
23915-11356207	A	35	62	7
23915-11356208	A	35	62	8
23915-11356210	A	35	62	10
23915-11357210	A	35	72	10
23915-11357212	A	35	72	12
23915-11358012	A	35	80	12
23915-11364707	A	36	47	7
23915-11365007	A	36	50	7
23915-11385007	A	38	50	7
23915-11385207	A	38	52	7
23915-11386210	A	38	62	10
23915-11387210	A	38	72	10
23915-11405207	A	40	52	7
23915-11405208	A	40	52	8
23915-11405507	A	40	55	7
23915-11405508	A	40	55	8
23915-11405608	A	40	56	8
23915-11405810	A	40	58	10
23915-11406010	A	40	60	10
23915-11406207	A	40	62	7
23915-11406208	A	40	62	8
23915-11406210	A	40	62	10
23915-11406510	A	40	65	10
23915-11406808	A	40	68	8
23915-11406810	A	40	68	10
23915-11407207	A	40	72	7
23915-11407210	A	40	72	10
23915-11408010	A	40	80	10
23915-11425507	A	42	55	7
23915-11425508	A	42	55	8
23915-11426207	A	42	62	7
23915-11426208	A	42	62	8
23915-11426210	A	42	62	10
23915-11426510	A	42	65	10
23915-11427208	A	42	72	8
23915-11427210	A	42	72	10
23915-11446010	A	44	60	10
23915-11446210	A	44	62	10
23915-11446510	A	44	65	10
23915-11455807	A	45	58	7
23915-11456007	A	45	60	7
23915-11456008	A	45	60	8
23915-11456010	A	45	60	10
23915-11456510	A	45	65	10
23915-11456208	A	45	62	8
23915-11456210	A	45	62	10
23915-11456508	A	45	65	8
23915-11457208	A	45	72	8
23915-11457210	A	45	72	10
23915-11457508	A	45	75	8
23915-11457510	A	45	75	10
23915-11458010	A	45	80	10
23915-11458510	A	45	85	10
23915-11486208	A	48	62	8
23915-11486510	A	48	65	10
23915-11487207	A	48	72	7
23915-11487208	A	48	72	8
23915-11487210	A	48	72	10
23915-11506207	A	50	62	7
23915-11506508	A	50	65	8
23915-11506510	A	50	65	10
23915-11506808	A	50	68	8
23915-11506810	A	50	68	10
23915-11507010	A	50	70	10
23915-11507208	A	50	72	8

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D1	D2	B
23915-11507210	A	50	72	10
23915-11507212	A	50	72	12
23915-11507510	A	50	75	10
23915-11508008	A	50	80	8
23915-11508010	A	50	80	10
23915-11508510	A	50	85	10
23915-11509010	A	50	90	10
23915-12061605	AS	6	16	5
23915-12061607	AS	6	16	7
23915-12062207	AS	6	22	7
23915-12082207	AS	8	22	7
23915-12101907	AS	10	19	7
23915-12102207	AS	10	22	7
23915-12102407	AS	10	24	7
23915-12102607	AS	10	26	7
23915-12121905	AS	12	19	5
23915-12122205	AS	12	22	5
23915-12122206	AS	12	22	6
23915-12122207	AS	12	22	7
23915-12122407	AS	12	24	7
23915-12122807	AS	12	28	7
23915-12123007	AS	12	30	7
23915-12123207	AS	12	32	7
23915-12142407	AS	14	24	7
23915-12143007	AS	14	30	7
23915-12152407	AS	15	24	7
23915-12152505	AS	15	25	5
23915-12152607	AS	15	26	7
23915-12153007	AS	15	30	7
23915-12153207	AS	15	32	7
23915-12153507	AS	15	35	7
23915-12162807	AS	16	28	7
23915-12163007	AS	16	30	7
23915-12163207	AS	16	32	7
23915-12172807	AS	17	28	7
23915-12173007	AS	17	30	7
23915-12173507	AS	17	35	7
23915-12174007	AS	17	40	7
23915-12182807	AS	18	28	7
23915-12183207	AS	18	32	7
23915-12183507	AS	18	35	7
23915-12193007	AS	19	30	7
23915-12193207	AS	19	32	7
23915-12203005	AS	20	30	5
23915-12203007	AS	20	30	7
23915-12203207	AS	20	32	7
23915-12203507	AS	20	35	7
23915-12203510	AS	20	35	10
23915-12203607	AS	20	36	7
23915-12204007	AS	20	40	7
23915-12204207	AS	20	42	7
23915-12204707	AS	20	47	7
23915-12204710	AS	20	47	10
23915-12205207	AS	20	52	7
23915-12205210	AS	20	52	10
23915-12223207	AS	22	32	7
23915-12223507	AS	22	35	7
23915-12223808	AS	22	38	8
23915-12224007	AS	22	40	7
23915-12224010	AS	22	40	10
23915-12224707	AS	22	47	7
23915-12243507	AS	24	35	7
23915-12244007	AS	24	40	7
23915-12253507	AS	25	35	7
23915-12253707	AS	25	37	7

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D1	D2	B
23915-12253807	AS	25	38	7
23915-12254005	AS	25	40	5
23915-12254007	AS	25	40	7
23915-12254008	AS	25	40	8
23915-12254010	AS	25	40	10
23915-12254207	AS	25	42	7
23915-12254210	AS	25	42	10
23915-12254510	AS	25	45	10
23915-12254707	AS	25	47	7
23915-12254710	AS	25	47	10
23915-12255010	AS	25	50	10
23915-12255207	AS	25	52	7
23915-12255208	AS	25	52	8
23915-12255210	AS	25	52	10
23915-12256210	AS	25	62	10
23915-12263707	AS	26	37	7
23915-12264707	AS	26	47	7
23915-12273707	AS	27	37	7
23915-12283807	AS	28	38	7
23915-12284007	AS	28	40	7
23915-12284207	AS	28	42	7
23915-12284208	AS	28	42	8
23915-12284707	AS	28	47	7
23915-12285207	AS	28	52	7
23915-12285210	AS	28	52	10
23915-12304007	AS	30	40	7
23915-12304207	AS	30	42	7
23915-12304208	AS	30	42	8
23915-12304508	AS	30	45	8
23915-12304607	AS	30	46	7
23915-12304707	AS	30	47	7
23915-12304708	AS	30	47	8
23915-12304710	AS	30	47	10
23915-12305007	AS	30	50	7
23915-12305010	AS	30	50	10
23915-12305207	AS	30	52	7
23915-12305208	AS	30	52	8
23915-12305210	AS	30	52	10
23915-12305507	AS	30	55	7
23915-12305510	AS	30	55	10
23915-12306207	AS	30	62	7
23915-12306210	AS	30	62	10
23915-12307210	AS	30	72	10
23915-12324207	AS	32	42	7
23915-12324507	AS	32	45	7
23915-12324707	AS	32	47	7
23915-12325008	AS	32	50	8
23915-12325207	AS	32	52	7
23915-12326210	AS	32	62	10
23915-12354707	AS	35	47	7
23915-12355008	AS	35	50	8
23915-12355010	AS	35	50	10
23915-12355207	AS	35	52	7
23915-12355208	AS	35	52	8
23915-12355508	AS	35	55	8
23915-12355510	AS	35	55	10
23915-12355810	AS	35	58	10
23915-12356207	AS	35	62	7
23915-12356208	AS	35	62	8
23915-12356210	AS	35	62	10
23915-12357210	AS	35	72	10
23915-12358012	AS	35	80	12
23915-12364707	AS	36	47	7
23915-12365007	AS	36	50	7
23915-12365207	AS	36	52	7

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D1	D2	B
23915-12385007	AS	38	50	7
23915-12385207	AS	38	52	7
23915-12385507	AS	38	55	7
23915-12386210	AS	38	62	10
23915-12387210	AS	38	72	10
23915-12405207	AS	40	52	7
23915-12405507	AS	40	55	7
23915-12405508	AS	40	55	8
23915-12405608	AS	40	56	8
23915-12405810	AS	40	58	10
23915-12406010	AS	40	60	10
23915-12406207	AS	40	62	7
23915-12406208	AS	40	62	8
23915-12406210	AS	40	62	10
23915-12406510	AS	40	65	10
23915-12406810	AS	40	68	10
23915-12407207	AS	40	72	7
23915-12407210	AS	40	72	10
23915-12408010	AS	40	80	10
23915-12425507	AS	42	55	7
23915-12425508	AS	42	55	8
23915-12426207	AS	42	62	7
23915-12426208	AS	42	62	8
23915-12426210	AS	42	62	10
23915-12427208	AS	42	72	8
23915-12455807	AS	45	58	7
23915-12456008	AS	45	60	8
23915-12456010	AS	45	60	10
23915-12456510	AS	45	65	10
23915-12456208	AS	45	62	8
23915-12456210	AS	45	62	10
23915-12456508	AS	45	65	8
23915-12457210	AS	45	72	10
23915-12457508	AS	45	75	8
23915-12457510	AS	45	75	10
23915-12458010	AS	45	80	10
23915-12458510	AS	45	85	10
23915-12486208	AS	48	62	8
23915-12486510	AS	48	65	10
23915-12487207	AS	48	72	7
23915-12487208	AS	48	72	8
23915-12487210	AS	48	72	10
23915-12506207	AS	50	62	7
23915-12506508	AS	50	65	8
23915-12506510	AS	50	65	10
23915-12506808	AS	50	68	8
23915-12506810	AS	50	68	10
23915-12507010	AS	50	70	10
23915-12507208	AS	50	72	8
23915-12507210	AS	50	72	10
23915-12507212	AS	50	72	12
23915-12507510	AS	50	75	10
23915-12508008	AS	50	80	8
23915-12508010	AS	50	80	10
23915-12508510	AS	50	85	10
23915-12509010	AS	50	90	10

