

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço temperado.

Versão:

Corpo básico temperado e zincado.





Parafuso de apoio temperado, classe de resistência 8.8.

Indicação:

Extensões de apoio são compostas de sapata de pressão, parafuso de apoio e parafusos de fixação para grampos.

As extensões de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	B	D	D1	D2	D3	H Faixa de aperto	H1	H2	H3	L	L1
04204-1039	30	13	M10	M5	30	8-30	39	8	10	44	30
04204-1249	42	17	M12	M5	36	10-37	49	10	16	54	35
04204-1294	42	17	M12	M5	36	10-80	94	10	16	54	35
04204-1655	50	21	M16	M5	42	13-41	55	13	20	60	40

Visão geral dos artigos

Código do artigo	B	D	D1	D2	D3	H Faixa de aperto	H1	H2	H3	L	L1
04204-1690	50	21	M16	M5	42	13-73	90	13	20	60	40
04204-2069	50	25	M20	M6	50	16-52	69	16	25	70	50
04204-20109	50	25	M20	M6	50	16-91	109	16	25	70	50