

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

**Material:**

Carcaça de alumínio anodizado.  
Superfície deslizante de Frelon (Frelon: Teflon com enchimentos).


**Versão:**

Bucha linear com revestimento Frelon.

**Indicação:**

Quimicamente quase inativo.  
Autolubrificante (funciona sem adição de lubrificantes).  
Elevada faixa de temperatura (-240° a +260 °C).  
Amortecimento de vibrações.  
Elevada capacidade de carga estática - área projetada x P  
( $P = 1034 \text{ N/cm}^2$ )  
Aplicações no setor de produtos alimentícios, farmacêuticos, medicinais e químicos.  
Resistente à sujeira.

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	D	D1	G	L	L1	L2	W
21495-01-050	fechado	5	12	-	22	14,28	1,14	-
21495-01-080	fechado	8	16	-	25	16,28	1,14	-
21495-01-100	fechado	10	19	-	29	22,04	1,32	-
21495-01-120	fechado	12	22	-	32	22,64	1,32	-
21495-01-160	fechado	16	26	-	36	24,64	1,32	-
21495-01-200	fechado	20	32	-	45	31,26	1,63	-
21495-01-250	fechado	25	40	-	58	43,8	1,9	-
21495-01-300	fechado	30	47	-	68	51,8	1,9	-
21495-01-081	aberto	8	16	60°	25	16,28	1,14	5,1
21495-01-101	aberto	10	19	60°	29	22,04	1,32	6,4
21495-01-121	aberto	12	22	78°	32	22,64	1,32	7,6
21495-01-161	aberto	16	26	78°	36	24,64	1,32	10,4
21495-01-201	aberto	20	32	60°	45	31,26	1,63	10,8
21495-01-251	aberto	25	40	60°	58	43,8	1,9	13,2
21495-01-301	aberto	30	47	72°	68	51,8	1,9	14,2