

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça de alumínio anodizado.
Superfície deslizante de Frelon (Frelon: Teflon com enchimentos).

Versão:


Bucha linear com revestimento Frelon.

Indicação:

Quimicamente quase inativo.
Autolubrificante (funciona sem adição de lubrificantes).
Elevada faixa de temperatura (-240° a +260 °C).
Amortecimento de vibrações.
Elevada capacidade de carga estática - área projetada x P
($P = 1034 \text{ N/cm}^2$)
Aplicações no setor de produtos alimentícios, farmacêuticos, medicinais e químicos.
Resistente à sujeira.

Desenhos

Versão fechada



Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Versão 1 | D | D1 | L | L1 | L2 |
|------------------|----------|----|----|----|-------|------|
| 21495-01-050 | fechado | 5 | 12 | 22 | 14,28 | 1,14 |
| 21495-01-080 | fechado | 8 | 16 | 25 | 16,28 | 1,14 |
| 21495-01-100 | fechado | 10 | 19 | 29 | 22,04 | 1,32 |
| 21495-01-120 | fechado | 12 | 22 | 32 | 22,64 | 1,32 |
| 21495-01-160 | fechado | 16 | 26 | 36 | 24,64 | 1,32 |
| 21495-01-200 | fechado | 20 | 32 | 45 | 31,26 | 1,63 |
| 21495-01-250 | fechado | 25 | 40 | 58 | 43,8 | 1,9 |
| 21495-01-300 | fechado | 30 | 47 | 68 | 51,8 | 1,9 |