

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça de alumínio anodizado.

Superfície deslizante de Frelon (Frelon: Teflon com enchimentos).

Versão:

Bucha linear com revestimento Frelon.

Indicação:

Quimicamente quase inativo.

Autolubrificante (funciona sem adição de lubrificantes).

Elevada faixa de temperatura (-240° a +260 °C).


Amortecimento de vibrações.

Elevada capacidade de carga estática - área projetada x P
($P = 1034 \text{ N/cm}^2$)

Aplicações no setor de produtos alimentícios, farmacêuticos, medicinais e químicos.

Resistente à sujeira.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	D	D1	G	L	L1	L2	W
21495-01-081	aberto	8	16	60°	25	16,28	1,14	5,1
21495-01-101	aberto	10	19	60°	29	22,04	1,32	6,4
21495-01-121	aberto	12	22	78°	32	22,64	1,32	7,6
21495-01-161	aberto	16	26	78°	36	24,64	1,32	10,4
21495-01-201	aberto	20	32	60°	45	31,26	1,63	10,8
21495-01-251	aberto	25	40	60°	58	43,8	1,9	13,2
21495-01-301	aberto	30	47	72°	68	51,8	1,9	14,2