

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça em plástico.

Vias em aço inoxidável 1.4034.

Esferas em aço inoxidável 1.4125.

Indicação:

Rolamento linear de esferas de precisão com nível mínimo de atrito.

A partir do tamanho 21511-122202, os rolamentos são fornecidos com limpadores em ambos os lados.

Tolerâncias recomendadas:

Eixo: h6


Carcaça: H6

As capacidades de carga indicadas são válidas para aplicações com eixos endurecidos e polidos.

Faixa de temperatura:

-40 °C até +60 °C.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	D1	L	L1	L2	Capacidade de carga dinâmica N	Capacidade de carga estática N
21511-030702	3	7	10	-	-	26	27
21511-040802	4	8	12	-	-	44	50
21511-051002	5	10	15	-	-	72	84
21511-061202	6	12	19	-	-	114	132
21511-081502	8	15	24	23	1,1	167	204
21511-101702	10	17	26	25	1,1	186	234
21511-121902	12	19	28	26,4	1,3	202	257
21511-122202	12	22	32	22,6	1,3	310	352
21511-162602	16	26	36	24,6	1,3	372	440
21511-203202	20	32	45	31,2	1,6	591	689
21511-254002	25	40	58	43,7	1,85	1162	1332

