

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Anel externo de alumínio.

Anel interno mancal de plástico Iglidur® J.

Parafusos e porcas de aço inoxidável A2.

Versão:

Anel externo anodizado.

Indicação:

Mesa rotativa com mancal de deslizamento de baixo peso. O anel interno é composto de um mancal deslizante fabricado de um material de alto desempenho. No centro foi posicionado um anel externo de alumínio anodizado. Essa combinação de materiais garante um funcionamento totalmente sem lubrificante e manutenção.

Montagem simples.


Elevada resistência ao desgaste.

Para cargas elevadas, alta rigidez.

Faixa de temperatura:

-50 °C até +90 °C.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	H	H1	K1	K2 para porca
21245-1108020	80	70	60	31	20	4,5	6X60°	6X60°	16	5	DIN 7984 M5	ISO 4035 M5
21245-1110030	100	91	80	42,5	30	4,5	8X45°	8X45°	19	6	DIN 7984 M5	ISO 4035 M5
21245-1116060	160	145	130	86	60	5,5	12X30°	20X18°	30	10	Ø 16 FURO ESCAR. PROF. 6,5	Ø 16 furo escareado 6,5 profundidade

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Capacidade de carga axial estática N	Capacidade de carga axial dinâmica N	Capacidade de carga radial estática N	Capacidade de carga radial dinâmica N	Torque de inclinação máximo Nm	Limite máx. de rotações n Rpm
21245-1108020	13000	4000	2000	500	60	250
21245-1110030	25000	7000	2500	700	100	200
21245-1116060	45000	12000	10000	2800	200	120