


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça em Zamak.

Parafuso sem fim e coroa do sem fim em aço

Versão:

Carcaça com superfície sem tratamento.

Parafuso sem fim e coroa do sem fim cementados

Indicação:

Parafuso de rosca sem-fim compacto de aplicação universal e livre de manutenção, fornecido em um tamanho com distância entre centros de 25 mm e 4 diferentes tipos de transmissões. O sentido de rotação no eixo é aleatório. A caixa de engrenagem é caracterizada por fatores como design compacto, torque máximo, robustez e uma suave transmissão de força. A fixação flexível com parafusos permite uma fácil montagem.

Estes tipos de engrenagens foram projetadas para operação manual


O acionamento ocorre por meio de um sextavado interno SW7. A saída ocorre por meio de um sextavado interno SW10.

Indicação de desenho:

1) Acionamento

2) Transmissão

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Relação de transmissão	Autobloqueio	Torque de saída máx. M Nm
22700-10-1	1:1	sem autobloqueio	2
22700-10-2	2:1	sem autobloqueio	3
22700-10-20	20:1	com autobloqueio	15
22700-10-30	30:1	com autobloqueio	17

