

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico poliamida reforçado, cinza escuro.

Pino roscado em aço de classe 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:

Pino roscado em aço passivado azul, aço inoxidável com superfície sem tratamento.


Vantagens:

É possível apertar e soltar os parafusos recartilhados sem ferramenta.

Apropriado para aperto e fixação manual.

Diferentes tamanhos e comprimentos da rosca.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	D	D1	D3	H	K	L
06091-01-1804X10	aço de usinagem fácil	M4	18	9	13	8	10
06091-01-1804X15	aço de usinagem fácil	M4	18	9	13	8	15
06091-01-2005X10	aço de usinagem fácil	M5	20	10,6	15	9	10
06091-01-2005X15	aço de usinagem fácil	M5	20	10,6	15	9	15
06091-01-2005X20	aço de usinagem fácil	M5	20	10,6	15	9	20
06091-01-2506X10	aço de usinagem fácil	M6	25	12	17	10	10
06091-01-2506X15	aço de usinagem fácil	M6	25	12	17	10	15
06091-01-2506X20	aço de usinagem fácil	M6	25	12	17	10	20
06091-01-2506X30	aço de usinagem fácil	M6	25	12	17	10	30
06091-01-2506X40	aço de usinagem fácil	M6	25	12	17	10	40
06091-01-3208X15	aço de usinagem fácil	M8	32	14	22	13	15
06091-01-3208X20	aço de usinagem fácil	M8	32	14	22	13	20
06091-01-3208X30	aço de usinagem fácil	M8	32	14	22	13	30
06091-01-3208X40	aço de usinagem fácil	M8	32	14	22	13	40
06091-01-4010X20	aço de usinagem fácil	M10	40	18	25	14	20
06091-01-4010X30	aço de usinagem fácil	M10	40	18	25	14	30
06091-01-4010X40	aço de usinagem fácil	M10	40	18	25	14	40
06091-01-18042X10	aço inoxidável	M4	18	9	13	8	10
06091-01-18042X15	aço inoxidável	M4	18	9	13	8	15
06091-01-20052X10	aço inoxidável	M5	20	10,6	15	9	10
06091-01-20052X15	aço inoxidável	M5	20	10,6	15	9	15
06091-01-20052X20	aço inoxidável	M5	20	10,6	15	9	20
06091-01-25062X10	aço inoxidável	M6	25	12	17	10	10
06091-01-25062X15	aço inoxidável	M6	25	12	17	10	15
06091-01-25062X20	aço inoxidável	M6	25	12	17	10	20
06091-01-25062X30	aço inoxidável	M6	25	12	17	10	30
06091-01-25062X40	aço inoxidável	M6	25	12	17	10	40
06091-01-32082X15	aço inoxidável	M8	32	14	22	13	15

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	D	D1	D3	H	K	L
06091-01-32082X20	aço inoxidável	M8	32	14	22	13	20
06091-01-32082X30	aço inoxidável	M8	32	14	22	13	30
06091-01-32082X40	aço inoxidável	M8	32	14	22	13	40
06091-01-40102X20	aço inoxidável	M10	40	18	25	14	20
06091-01-40102X30	aço inoxidável	M10	40	18	25	14	30
06091-01-40102X40	aço inoxidável	M10	40	18	25	14	40