

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro.
Buchas rosca em aço de classe 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.


Versão:

Bucha rosca em aço passivado azul, aço inoxidável com superfície sem tratamento.

Vantagens:

É possível apertar e soltar as porcas recartilhadas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual.
Diferentes tamanhos da rosca.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	D	D1	D3	H	K	T
06014-1804	aço de usinagem fácil	M4	18	11	13	8	10
06014-2005	aço de usinagem fácil	M5	20	13,6	15	9	10
06014-2006	aço de usinagem fácil	M6	20	13,6	15	9	10
06014-2505	aço de usinagem fácil	M5	25	14	17	10	10
06014-2506	aço de usinagem fácil	M6	25	14	17	10	10
06014-3208	aço de usinagem fácil	M8	32	18	22	13	14
06014-3210	aço de usinagem fácil	M10	32	18	22	13	14
06014-4008	aço de usinagem fácil	M8	40	19	25	14	14
06014-4010	aço de usinagem fácil	M10	40	19	25	14	14
06014-18042	aço inoxidável	M4	18	11	13	8	10
06014-20052	aço inoxidável	M5	20	13,6	15	9	10
06014-20062	aço inoxidável	M6	20	13,6	15	9	10
06014-25052	aço inoxidável	M5	25	14	17	10	10
06014-25062	aço inoxidável	M6	25	14	17	10	10
06014-32082	aço inoxidável	M8	32	18	22	13	14
06014-32102	aço inoxidável	M10	32	18	22	13	14
06014-40082	aço inoxidável	M8	40	19	25	14	14
06014-40102	aço inoxidável	M10	40	19	25	14	14