

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico, grafite escuro.


Versão:

Peças de aço brunido.


Indicação:

A cobertura do cubo é fornecida desmontada.

Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	D	D1	D2	D3	A1	H	L1	L3
06262-1080CO	1	25	80	0,375	19	2,5	17,5	13	37,5
06262-2100CO	2	28	100	0,375	19	3	20	13	44
06262-2100CP	2	28	100	0,5	19	3	20	13	44
06262-3125CP	3	35	125	0,5	25	4	23,5	18,5	53
06262-4160CP	4	45	160	0,5	25	5,6	28	18,5	64,5

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	D	D1	D2	D3	A1	H	L1	L3
06262-4160CQ	4	45	160	0,625	25	5,6	28	18,5	64,5