

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino roscado de aço 5.8.

Versão:

Aço passivado azul.

Indicação:

Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.

Indicação de desenho:

Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma E: bucha de ajuste, sem tampa
Forma H: bucha de ajuste, com tampa
Forma L: rosca macho

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D	D1	D2	H	H1	T
06266-11A1	D	10-32	40	16,5	31	13	10
06266-11A2	D	1/4-20	40	16,5	31	13	10
06266-11A3	D	5/16-18	40	16,5	31	13	14
06266-12A3	D	5/16-18	50	18	36	15	14
06266-12A4	D	3/8-16	50	18	36	15	14
06266-13A4	D	3/8-16	63	22	41	17	14
06266-13A5	D	1/2-13	63	22	41	17	18

Código do artigo	Forma	D	D1	D2	H	H1	T
06266-21A1Δ	K	10-32	40	16,5	31	13	10
06266-21A2Δ	K	1/4-20	40	16,5	31	13	10
06266-21A3Δ	K	5/16-18	40	16,5	31	13	14
06266-22A3Δ	K	5/16-18	50	18	36	15	14
06266-22A4Δ	K	3/8-16	50	18	36	15	14
06266-23A4Δ	K	3/8-16	63	22	41	17	14
06266-23A5Δ	K	1/2-13	63	22	41	17	18

Código do artigo	Forma	D	D1	D2	H	H1	T
06266-31CM	E	0,25	40	16,5	31	13	10
06266-32CN	E	0,312	50	18	36	15	14
06266-33CO	E	0,375	63	22	41	17	14

Código do artigo	Forma	Tamanho	D	D1	D2	H	H1	T
06266-41CMAΔ	H	1	0,25	40	16,5	31	13	10
06266-42CNAΔ	H	2	0,312	50	18	36	15	14
06266-43COΔ	H	3	0,375	63	22	41	17	14

Código do artigo	Forma	Tamanho	D	D1	D2	H	H1	L
06266-51A1ΔX	L	1	10-32	40	16,5	31	13	10/20
06266-51A2ΔX	L	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20/30
06266-51A3ΔX	L	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20/40
06266-52A3ΔX	L	2	5/16-18	50	18	36	15	20/40
06266-52A4ΔX	L	2	3/8-16	50	18	36	15	20/40
06266-53A4ΔX	L	3	3/8-16	63	22	41	17	20/40

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Tamanho	D	D1	D2	H	H1	L
06266-53A5ΔX	L	3	1/2-13	63	22	41	17	30/60