

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico, grafite escuro.

Bucha ou pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:

Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.


Indicação:

Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor Tampa	Tamanho	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-1A2	aço	grafite RAL 7021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A25	aço	cinza RAL 7035	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A26	aço	vermelho RAL 3020	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A27	aço	amarelo RAL 1021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-2A3	aço	grafite RAL 7021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A35	aço	cinza RAL 7035	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A36	aço	vermelho RAL 3020	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A37	aço	amarelo RAL 1021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-3A4	aço	grafite RAL 7021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A45	aço	cinza RAL 7035	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A46	aço	vermelho RAL 3020	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A47	aço	amarelo RAL 1021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-4A4	aço	grafite RAL 7021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A45	aço	cinza RAL 7035	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A46	aço	vermelho RAL 3020	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A47	aço	amarelo RAL 1021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A5	aço	grafite RAL 7021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor Tampa	Tamanho	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-4A55	aço	cinza RAL 7035	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A56	aço	vermelho RAL 3020	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A57	aço	amarelo RAL 1021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-01A2	aço inoxidável	grafite RAL 7021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A25	aço inoxidável	cinza RAL 7035	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A26	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A27	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-02A3	aço inoxidável	grafite RAL 7021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A35	aço inoxidável	cinza RAL 7035	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A36	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A37	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-03A4	aço inoxidável	grafite RAL 7021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A45	aço inoxidável	cinza RAL 7035	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A46	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A47	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-04A4	aço inoxidável	grafite RAL 7021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A45	aço inoxidável	cinza RAL 7035	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A46	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A47	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A5	aço inoxidável	grafite RAL 7021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A55	aço inoxidável	cinza RAL 7035	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A56	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A57	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18

Código do artigo	Tipo de rosca	Material dos componentes	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-1A2X20	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A25X20	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A26X20	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A27X20	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A2X30	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A25X30	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A26X30	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A27X30	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-2A3X20	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A35X20	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A36X20	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A37X20	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A3X40	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A35X40	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A36X40	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A37X40	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-3A4X20	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A45X20	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A46X20	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A47X20	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A4X40	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A45X40	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A46X40	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A47X40	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-4A4X20	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A45X20	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A46X20	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A47X20	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A4X40	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A45X40	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A46X40	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A47X40	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A5X30	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A55X30	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A56X30	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A57X30	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A5X60	rosca macho	aço	grafite RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A55X60	rosca macho	aço	cinza RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tipo de rosca	Material dos componentes	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-4A56X60	rosca macho	aço	vermelho RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A57X60	rosca macho	aço	amarelo RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-01A2X20	rosca macho	aço inoxidável	grafite RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A25X20	rosca macho	aço inoxidável	cinza RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A26X20	rosca macho	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A27X20	rosca macho	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A2X30	rosca macho	aço inoxidável	grafite RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A25X30	rosca macho	aço inoxidável	cinza RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A26X30	rosca macho	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A27X30	rosca macho	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-02A3X20	rosca macho	aço inoxidável	grafite RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A35X20	rosca macho	aço inoxidável	cinza RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A36X20	rosca macho	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A37X20	rosca macho	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A3X40	rosca macho	aço inoxidável	grafite RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A35X40	rosca macho	aço inoxidável	cinza RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A36X40	rosca macho	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A37X40	rosca macho	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-03A4X20	rosca macho	aço inoxidável	grafite RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A45X20	rosca macho	aço inoxidável	cinza RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A46X20	rosca macho	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A47X20	rosca macho	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A4X40	rosca macho	aço inoxidável	grafite RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A45X40	rosca macho	aço inoxidável	cinza RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A46X40	rosca macho	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A47X40	rosca macho	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-04A4X20	rosca macho	aço inoxidável	grafite RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A45X20	rosca macho	aço inoxidável	cinza RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A46X20	rosca macho	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A47X20	rosca macho	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A4X40	rosca macho	aço inoxidável	grafite RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A45X40	rosca macho	aço inoxidável	cinza RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A46X40	rosca macho	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A47X40	rosca macho	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14