


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



$$A = X1 + X2$$

**Descrição****Material:**

Aço.

Versão:

peça zincada.

Indicação:

Fechos de um quarto de volta para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. O fecho é fechado e aberto por meio de uma rotação de 90°. O pino de travessa no pino de fechamento, move-se sobre uma curva no fecho de trava e, assim, fixa a mola. No ponto final da curva, existe um pequeno escareamento no qual o pino cruzado se encaixa. A força de pré-carga do fecho gerada pela mola garante que a conexão permaneça fechada e resistente a vibrações.

Todos os componentes do sistema de fechamento (pino de fechamento, arruela de retenção e fecho de trava) são conectados de maneira cativa à cobertura ou estrutura.

A operação é feita por meio de fenda, fenda cruzada ou sem ferramentas através de manípulo serrilhado/manípulo em estrela.

O fecho de um quarto de volta consiste sempre de um fecho de 1/4 de volta, uma arruela de retenção e um fecho de trava.

(Encomendar a arruela de retenção e o fecho de trava separadamente).

Dados técnicos:

Força de tração máxima de 1300 N.

Montagem:


Um furo de 8 mm é feito através da cobertura; o pino com pino de travessa é encaixado e fixado pela parte traseira com a arruela de retenção. Um furo central de 13 mm e dois furos de fixação são feitos na estrutura de acordo com o molde de furação da parte inferior.

Acessórios:

Arruelas de retenção 05592-51.

Peças de alojamento inferior para travamento 05592-52.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	A	L	L1
05592-50-111015	cabeça ranhurada cruzada	0,75 - 1,50	14,95	10,15
05592-50-111090	cabeça ranhurada cruzada	1,50 - 2,25	14,95	10,9
05592-50-111165	cabeça ranhurada cruzada	2,25 - 3,00	14,95	11,65
05592-50-111240	cabeça ranhurada cruzada	3,00 - 3,75	17,2	12,4
05592-50-111315	cabeça ranhurada cruzada	3,75 - 4,50	17,2	13,15
05592-50-111390	cabeça ranhurada cruzada	4,50 - 5,25	17,2	13,9
05592-50-111465	cabeça ranhurada cruzada	5,25 - 6,00	19,45	14,65
05592-50-111540	cabeça ranhurada cruzada	6,00 - 6,75	19,45	15,4
05592-50-111615	cabeça ranhurada cruzada	6,75 - 7,50	19,45	16,15
05592-50-111690	cabeça ranhurada cruzada	7,50 - 8,25	21,7	16,9
05592-50-111765	cabeça ranhurada cruzada	8,25 - 9,00	21,7	17,65
05592-50-111840	cabeça ranhurada cruzada	9,00 - 9,75	21,7	18,4
05592-50-111915	cabeça ranhurada cruzada	9,75 - 10,50	23,95	19,15
05592-50-111990	cabeça ranhurada cruzada	10,50 - 11,25	23,95	19,9
05592-50-112065	cabeça ranhurada cruzada	11,25 - 12,00	23,95	20,65
05592-50-112140	cabeça ranhurada cruzada	12,00 - 12,75	26,2	21,4
05592-50-112215	cabeça ranhurada cruzada	12,75 - 13,50	26,2	22,15
05592-50-112290	cabeça ranhurada cruzada	13,50 - 14,25	26,2	22,9
05592-50-112365	cabeça ranhurada cruzada	14,25 - 15,00	28,45	23,65
05592-50-112440	cabeça ranhurada cruzada	15,00 - 15,75	28,45	24,4
05592-50-112515	cabeça ranhurada cruzada	15,75 - 16,50	28,45	25,15
05592-50-112590	cabeça ranhurada cruzada	16,50 - 17,25	30,7	25,9
05592-50-112665	cabeça ranhurada cruzada	17,25 - 18,00	30,7	26,65
05592-50-112740	cabeça ranhurada cruzada	18,00 - 18,75	30,7	27,4
05592-50-112815	cabeça ranhurada cruzada	18,75 - 19,50	32,95	28,15
05592-50-112890	cabeça ranhurada cruzada	19,50 - 20,25	32,95	28,9
05592-50-112965	cabeça ranhurada cruzada	20,25 - 21	32,95	29,65
05592-50-211015	cabeça ranhurada	0,75 - 1,50	14,95	10,15
05592-50-211090	cabeça ranhurada	1,50 - 2,25	14,95	10,9
05592-50-211165	cabeça ranhurada	2,25 - 3,00	14,95	11,65
05592-50-211240	cabeça ranhurada	3,00 - 3,75	17,2	12,4
05592-50-211315	cabeça ranhurada	3,75 - 4,50	17,2	13,15
05592-50-211390	cabeça ranhurada	4,50 - 5,25	17,2	13,9
05592-50-211465	cabeça ranhurada	5,25 - 6,00	19,45	14,65
05592-50-211540	cabeça ranhurada	6,00 - 6,75	19,45	15,4

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	A	L	L1
05592-50-211615	cabeça ranhurada	6,75 - 7,50	19,45	16,15
05592-50-211690	cabeça ranhurada	7,50 - 8,25	21,7	16,9
05592-50-211765	cabeça ranhurada	8,25 - 9,00	21,7	17,65
05592-50-211840	cabeça ranhurada	9,00 - 9,75	21,7	18,4
05592-50-211915	cabeça ranhurada	9,75 - 10,50	23,95	19,15
05592-50-211990	cabeça ranhurada	10,50 - 11,25	23,95	19,9
05592-50-212065	cabeça ranhurada	11,25 - 12,00	23,95	20,65
05592-50-212140	cabeça ranhurada	12,00 - 12,75	26,2	21,4
05592-50-212215	cabeça ranhurada	12,75 - 13,50	26,2	22,15
05592-50-212290	cabeça ranhurada	13,50 - 14,25	26,2	22,9
05592-50-212365	cabeça ranhurada	14,25 - 15,00	28,45	23,65
05592-50-212440	cabeça ranhurada	15,00 - 15,75	28,45	24,4
05592-50-212515	cabeça ranhurada	15,75 - 16,50	28,45	25,15
05592-50-212590	cabeça ranhurada	16,50 - 17,25	30,7	25,9
05592-50-212665	cabeça ranhurada	17,25 - 18,00	30,7	26,65
05592-50-212740	cabeça ranhurada	18,00 - 18,75	30,7	27,4
05592-50-212815	cabeça ranhurada	18,75 - 19,50	32,95	28,15
05592-50-212890	cabeça ranhurada	19,50 - 20,25	32,95	28,9
05592-50-212965	cabeça ranhurada	20,25 - 21	32,95	29,65
05592-50-311315	cabeça serrilhada	0,75 - 1,50	18,15	13,15
05592-50-311390	cabeça serrilhada	1,50 - 2,25	18,15	13,9
05592-50-311465	cabeça serrilhada	2,25 - 3,00	18,15	14,65
05592-50-311540	cabeça serrilhada	3,00 - 3,75	20,4	15,4
05592-50-311615	cabeça serrilhada	3,75 - 4,50	20,4	16,15
05592-50-311690	cabeça serrilhada	4,50 - 5,25	20,4	16,9
05592-50-311765	cabeça serrilhada	5,25 - 6,00	22,65	17,65
05592-50-311840	cabeça serrilhada	6,00 - 6,75	22,65	18,4
05592-50-311915	cabeça serrilhada	6,75 - 7,50	22,65	19,15
05592-50-311990	cabeça serrilhada	7,50 - 8,25	24,9	19,9
05592-50-312065	cabeça serrilhada	8,25 - 9,00	24,9	20,65
05592-50-312140	cabeça serrilhada	9,00 - 9,75	24,9	21,4
05592-50-312215	cabeça serrilhada	9,75 - 10,50	27,15	22,15
05592-50-312290	cabeça serrilhada	10,50 - 11,25	27,15	22,9
05592-50-312365	cabeça serrilhada	11,25 - 12,00	27,15	23,65
05592-50-312440	cabeça serrilhada	12,00 - 12,75	29,4	24,4
05592-50-312515	cabeça serrilhada	12,75 - 13,50	29,4	25,15
05592-50-312590	cabeça serrilhada	13,50 - 14,25	29,4	25,9
05592-50-312665	cabeça serrilhada	14,25 - 15,00	31,65	26,65
05592-50-312740	cabeça serrilhada	15,00 - 15,75	31,65	27,4
05592-50-312815	cabeça serrilhada	15,75 - 16,50	31,65	28,15
05592-50-312890	cabeça serrilhada	16,50 - 17,25	33,9	28,9
05592-50-312965	cabeça serrilhada	17,25 - 18,00	33,9	29,65
05592-50-313040	cabeça serrilhada	18,00 - 18,75	33,9	30,4
05592-50-313115	cabeça serrilhada	18,75 - 19,50	36,15	31,15
05592-50-313190	cabeça serrilhada	19,50 - 20,25	36,15	31,9
05592-50-313265	cabeça serrilhada	20,25 - 21	36,15	32,65
05592-50-411315	com manípulo em estrela	0,75 - 1,50	18,15	13,15
05592-50-411390	com manípulo em estrela	1,50 - 2,25	18,15	13,9
05592-50-411465	com manípulo em estrela	2,25 - 3,00	18,15	14,65
05592-50-411540	com manípulo em estrela	3,00 - 3,75	20,4	15,4
05592-50-411615	com manípulo em estrela	3,75 - 4,50	20,4	16,15
05592-50-411690	com manípulo em estrela	4,50 - 5,25	20,4	16,9
05592-50-411765	com manípulo em estrela	5,25 - 6,00	22,65	17,65
05592-50-411840	com manípulo em estrela	6,00 - 6,75	22,65	18,4
05592-50-411915	com manípulo em estrela	6,75 - 7,50	22,65	19,15
05592-50-411990	com manípulo em estrela	7,50 - 8,25	24,9	19,9
05592-50-412065	com manípulo em estrela	8,25 - 9,00	24,9	20,65
05592-50-412140	com manípulo em estrela	9,00 - 9,75	24,9	21,4
05592-50-412215	com manípulo em estrela	9,75 - 10,50	27,15	22,15
05592-50-412290	com manípulo em estrela	10,50 - 11,25	27,15	22,9
05592-50-412365	com manípulo em estrela	11,25 - 12,00	27,15	23,65
05592-50-412440	com manípulo em estrela	12,00 - 12,75	29,4	24,4
05592-50-412515	com manípulo em estrela	12,75 - 13,50	29,4	25,15
05592-50-412590	com manípulo em estrela	13,50 - 14,25	29,4	25,9
05592-50-412665	com manípulo em estrela	14,25 - 15,00	31,65	26,65

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	A	L	L1
05592-50-412740	com manípulo em estrela	15,00 - 15,75	31,65	27,4
05592-50-412815	com manípulo em estrela	15,75 - 16,50	31,65	28,15
05592-50-412890	com manípulo em estrela	16,50 - 17,25	33,9	28,9
05592-50-412965	com manípulo em estrela	17,25 - 18,00	33,9	29,65
05592-50-413040	com manípulo em estrela	18,00 - 18,75	33,9	30,4
05592-50-413115	com manípulo em estrela	18,75 - 19,50	36,15	31,15
05592-50-413190	com manípulo em estrela	19,50 - 20,25	36,15	31,9
05592-50-413265	com manípulo em estrela	20,25 - 21	36,15	32,65