


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

GJL 300.

Versão:

Superfícies de referência usinadas com alta precisão.


As superfícies de fixação são pré-trabalhadas com uma medida excedente de 0,5 mm.

Indicação:

Distância de intervalos $50 \pm 0,01$ mm. Tampão de proteção para perfuração de intervalos e parafusos olhais para o transporte estão incluídos na entrega. Uma tampa protege os espaços ocultos da peça contra cavacos. As peças de trabalho podem ser fixadas com o auxílio de elementos dispositivos ou diretamente em todas as quatro superfícies de fixação. Números de identificação para as superfícies de fixação evitam que a fixação seja efetuada na face incorreta, quando são colocadas peças de trabalho diferentes. Os cubos modulares de fixação são adaptados aos pallets para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.




Outras dimensões podem ser fornecidas sob consulta.

Desenhos




Desenhos

01850-1240251


01850-1250301
01850-1650301

01850-126335
01850-166335


01850-168050



Visão geral dos artigos

Cubos modulares de fixação sem grade de furos

Código do artigo	Versão 1	A	B	C	D	E	E1	G	H
01850-005030	sem furo	553	550	75	301 ±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50
01850-0040251	sem furo	553	550	55	251 ±0,2	200	125,5 ±0,2	20	50

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	A	B	C	D	E	E1	G	H
01850-0050301	sem furo	653	650	75	301 ±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50