

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Aço temperado.



Versão:

temperado.


Superfícies de cobertura e de apoio polidas.

Indicação:

O posicionamento e a fixação dos corpos de apoio e suporte é efetuado conforme o sistema (M8, M12, M16) através de um parafuso de ajuste ou através de uma bucha de encaixe com parafuso de cabeça cilíndrica.



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	B	C Ø para parafusos de ajuste	D	E	Parafusos de ajuste adequados
02394-12025	25	40	12 H7	20	12	07533-12045
02394-12050	50	40	12 H7	20	12	07533-12045
02394-12075	75	40	12 H7	20	12	07533-12045
02394-16050	50	50	16 H7	26	15	07533-16055
02394-16075	75	50	16 H7	26	15	07533-16055
02394-16100	100	50	16 H7	26	25	07533-16065
02394-16125	125	50	16 H7	26	25	07533-16065