

Descrição do artigo/Imagens dos produtos




Descrição

**Material:**  
Aço temperado.

**Versão:**  
Corpo básico temperado e brunido.  
Mordente brunido, temperado no canto.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	B	B1	B2	G	H	H1	H2	H3	J	L	L1	SW	Força de aperto N	Torque de aperto Nm
04482-0808	A	65	45	25	M8	7,5	16	7	1,5	7	39,5	25	4	4000	8
04482-1210	A	85	60	35	M12	10	22	9	2	12	60	40	6	9000	26
04482-1614	A	100	70	40	M16	14	30	13	2	14	77	50	8	17000	60
04482-0820	B	65	45	25	M8	19,5	16	7	1,5	7	39,5	25	4	4000	8
04482-1229	B	85	60	35	M12	29	22	9	2	12	60	40	6	9000	26
04482-1638	B	100	70	40	M16	38	30	13	2	14	77	50	8	17000	60