

19"



Descrição

Material:

Alumínio fundido sob pressão.

Versão:

Concha e alça em preto ou cinza claro, revestidas a pó, semifosco.

Indicação:

Devido ao seu design moderno, estas conchas podem ser utilizadas em qualquer aplicação, que requeira alças firmes e de design sofisticado.

As alças retráteis da forma A possuem um engate nas posições de descanso e de trabalho.

Após o acionamento, as alças retráteis da forma B retornam automaticamente para sua posição de repouso.


Montagem:

As conchas embutidas com alças retráteis podem ser montadas no mesmo corte do compartimento, tanto na parte dianteira como na parte traseira da parede do compartimento.


Indicação de desenho:

1) para parafuso de cabeça escareada M4

Desenhos



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Tipo da forma	Cor do corpo básico	A1	B	H	H1	H2	L	L1	T	X	X1	Y	Y1	Capacidade de carga N
06962-01-07911811	A	de encaixe	preto RAL 9005	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
06962-01-07911812	A	de encaixe	cinza RAL 7035	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
06962-01-07911821	B	amortecedor	preto RAL 9005	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
06962-01-07911822	B	amortecedor	cinza RAL 7035	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625