

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Trilhos de aço.  
Parafusos de aço.  
Chaveta paralela aço inoxidável.  
Tampão plástico.

**Versão:**

Superfícies dos trilhos sem tratamento e endurecidas.  
Parafusos de aço eletrogalvanizado.

**Indicação:**

Os trilhos para guias lineares podem ser aparafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros de rolos. Os trilhos com ranhura de dois lados são adequados para a montagem de vários trilhos, formando um sistema de guia linear. Desta maneira, é possível efetuar uma montagem simples dos trilhos, através de uma chaveta paralela.

Tampões são sempre fornecidos como padrão na cor azul RAL 5002.

Adequado para sistemas:

Carro de rolos para guias lineares de trilhos retos 21350.

Carro de rolos para guias lineares de trilhos 21351.

Trilhos curvos para guias lineares 21356.

Parafusos cilíndricos com sextavado interno 07160 com rosca M5 para tamanho 2 ou rosca M8 para tamanho 3.

**Vantagens:**

Podem ser criadas geometrias complexas de guias lineares com trilhos curvos e retos.

**Sob consulta:**

Ranhura de um lado.

Tampões em outras cores.

Comprimentos adicionais (C máx. = 4000 mm).

Revestimento de diamante.

**Fornecimento:**


Tampão azul RAL 5002.

Chavetas paralelas (para versões com ranhura).

**Acessórios:**

Chavetas paralelas 03288-06X22 e 03288-106X22 para tamanho 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 para tamanho 3.

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 2	Tamanho	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21355-210X0500	sem ranhura	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-210X1000	sem ranhura	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-210X2000	sem ranhura	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-310X0500	sem ranhura	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-310X1000	sem ranhura	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-310X2000	sem ranhura	3	28	9	14	28	2000	20	40	12
21355-212X0500	com ranhura	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-212X1000	com ranhura	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-212X2000	com ranhura	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-312X0500	com ranhura	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-312X1000	com ranhura	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-312X2000	com ranhura	3	28	9	14	28	2000	20	40	12

## Indicação(ões) sobre este artigo

Seu comprimento desejado não pôde ser visualizado?Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com nossos especialistas.ObsERVE que o comprimento máximo de fornecimento é 4000 mm. Faça o seu pedido agora clicando aqui. clicando aqui.