

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Carcaça e acionamento de Zamak.
Porca zincada.

Versão:

Carcaça e acionamento cromados.
Porca com superfície sem tratamento.

Indicação:

Fecho lingueta travável, pode ser usada à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. A fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é aplicada em um dos lados, com garras, como porca de aterramento. Com tampa do cilindro em aço inoxidável e proteção contra poeira.

Estos fechos linguetas com trava são fornecidas cada uma com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).


Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.

Acessórios:

Linguetas de aço, com batente 05564-15.
Chave para fecho lingueta 05586.

Desenhos



Visão geral dos artigos