

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Versão:

Base magnética: Sistema blindado, superfície galvanizada.

Indicação:

Força de retenção 450 N, temperatura de aplicação até 100 °C. Por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar que ocorram fissuras na superfície adesiva do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma (veja também 09065-10).

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Altura total	Altura da coluna	Ø das colunas	Ø da base magnética	Base magnética altura do pedestal	Altura total da base magnética	Rosca de conexão
31125-01	284	250	16	80	18	34	M10