

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



for electrics

Descrição**Material:**

Carcaça em alumínio.

Fuso de medição em aço inoxidável.

Versão:

Fuso de medição endurecido e retificado.

Indicação:

Campo de leitura giratório 280°

Haste de fixação normalizada Ø 8h6

Ponta substituível

Rosca M2.5

Classe de proteção IP42

Funções:

- Sistema de medição comutável mm/pol
- PRESET

Eletrônica desligável.

Display de LCD com 6 dígitos.

Dígitos extragrandes.

Altura do dígito 8,5 mm.

Velocidade de deslocamento de 1,5 m/s.

Interface de dados: Digimatic, Opto RS-232C, USB padrão de fábrica.

Duração operacional da bateria aprox. 2000 h.


Fornecimento incl. bateria de tipo CR2032.

Acessórios:

Bateria de reposição tipo CR2032

código de pedido 32510-20.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão	Tipo	A	B	Margem de medição mm	Resolução mm	Precisão mm	Repetibilidade μm	Força de medição N
32542-01	Relógio comparador	Preset	78,4	53,4	25	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-02	Relógio comparador	Preset	78,4	53,4	25	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-03	Relógio comparador	Preset	65,9	53,4	12,5	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,7 - 0,95
32542-04	Relógio comparador	Preset	65,9	53,4	12,5	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,65 - 0,9
32542-012	Relógio comparador com certificado de calibração	Preset	78,4	53,4	25	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-022	Relógio comparador com certificado de calibração	Preset	78,4	53,4	25	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-032	Relógio comparador com certificado de calibração	Preset	65,9	53,4	12,5	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,7 - 0,95
32542-042	Relógio comparador com certificado de calibração	Preset	65,9	53,4	12,5	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,65 - 0,9