

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Revestimento da banda de rodagem em Extrathane de dureza 92° Shore A, cor marrom clara ou poliamida 6 com dureza 70° Shore D, branca.

Indicação:


O revestimento do rolamento foi fixado por fundição em um rolamento de esferas.

Revestimento da banda de rodagem em Extrathane: funcionamento sem ruídos, baixa resistência ao rolamento, elástico, não marca o piso, grande resistência à abrasão, alta resistência aos cortes e rachaduras, sem sulcos, não perde a cor devido ao contato.

Revestimento da banda de rodagem em poliamida 6: resistente à ruptura, resistência ao rolamento muito baixa, funcionamento suave em pisos lisos, muito resistente à abrasão.

Área de utilização: esteiras transportadoras, portões, etc. Outros tamanhos sob consulta.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	Material do revestimento do rolamento	Mancal da roda	D	D1	B	Rolamento de esferas	Capacidade de carga kg
95057-03008	sem sistema de bloqueio	extrathane	rolamento de esferas	30	6	8	626 2RS	20
95057-03514	sem sistema de bloqueio	extrathane	rolamento de esferas	35	12	14	6001 2RS	40
95057-04020	sem sistema de bloqueio	extrathane	rolamento de esferas	40	10	20	6000 2RS	40
95057-05015	sem sistema de bloqueio	extrathane	rolamento de esferas	50	10	15	6200 2RS	60
95057-06020	sem sistema de bloqueio	extrathane	rolamento de esferas	60	17	20	6203 2RS	90
95057-07020	sem sistema de bloqueio	extrathane	rolamento de esferas	70	25	20	6205 2RS	125
95057-030081	sem sistema de bloqueio	poliâmida 6	rolamento de esferas	30	6	8	626 2RS	35
95057-035111	sem sistema de bloqueio	poliâmida 6	rolamento de esferas	35	8	11	608 2RS	55
95057-040201	sem sistema de bloqueio	poliâmida 6	rolamento de esferas	40	10	20	6200 2RS	100
95057-050151	sem sistema de bloqueio	poliâmida 6	rolamento de esferas	50	10	15	6200 2RS	100
95057-060201	sem sistema de bloqueio	poliâmida 6	rolamento de esferas	60	17	20	6203 2RS	165
95057-070201	sem sistema de bloqueio	poliâmida 6	rolamento de esferas	70	25	20	6205 2RS	185

