

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo da roda em tubo de aço com rolamento de esferas. Banda de rolagem em Extrathane de dureza 92° Shore A.

Indicação:


Rolamento de esferas com proteção contra respingos d'água. Revestimento de rolamento injetado. Estas rodas são resistentes à tração, não perdem a cor, devido ao contato, não marcam o piso, emitem pouco ruído, são elásticas e possuem uma resiliência

especialmente alta durante longos tempos de operação contínua. Além disso, oferece alta resistência aos cortes e rachaduras, além da baixa resistência ao rolamento.

Áreas de utilização: carros elevadores, empilhadeiras, etc.

Outros tamanhos sob consulta.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Mancal da roda	D	D1	B	B1	Capacidade de carga kg
95059-0856020	rolamento de esferas	85	20	60	65	450
95059-0856025	rolamento de esferas	85	25	60	65	450
95059-0857520	rolamento de esferas	85	20	75	80	570
95059-0857525	rolamento de esferas	85	25	75	80	570
95059-0859525	rolamento de esferas	85	25	95	100	720

