

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo da roda em construção soldada em aço, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.


Indicação:

A banda de rodagem em Extrathane é elástica, resistente à abrasão, não marca o piso, emite baixo ruído e possui resiliência especialmente alta durante longos tempos de operação contínua.

Temperatura de aplicação de -40 °C até +80 °C.

Rodas adequadas para os itens 95030 e 95032.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Mancal da roda	D	D1	B	B1	Capacidade de carga kg
95060-12550	rolamento de esferas	125	20	50	60	500
95060-16050	rolamento de esferas	160	20	50	60	700
95060-20050	rolamento de esferas	200	20	50	60	1000
95060-25060	rolamento de esferas	250	25	60	70	1350

