

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Termoplástico.

Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.

Versão:

preto.

Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.

Indicação:

Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm.

Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.

Sob consulta:


Alavanca para fixação em plástico.

Acessórios:

- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	B	C	D	E	G	K	L	N	P	R	S
29010-18	18	5,3	26,5	26	34	45	30	32	5	21	24,5	M6x18
29010-30	30	6,5	41,5	42	52,5	60	40	50	8	28,5	39	M8x25