Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.

Versão:
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.

Indicação:
Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.

Sob consulta:
Alavanca para fixação em plástico.

Acessórios:
- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	S
29014-18	18	5,3	18	25	30	30,5	35	40	32	39,5	50	5	21	M6x18
29014-30	30	6,5	30	40	45	50	50	60	51,5	62,5	80	8	28,5	M8x25