

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico.

Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.

Versão:

preto.

Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.

Indicação:

Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a $\varnothing 18$ mm ou $\varnothing 30$ mm.

Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.


Sob consulta:

Alavanca para fixação em plástico.

Acessórios:

- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	C	D	L	P	Q	R	S
29022-18	18	34	25	65	21	50	14	M6x18
29022-30	30	52,5	40	95	28,5	73	22,8	M8x25

