

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).

Versão:

Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.

Faixa de temperatura:

Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.

Indicação de desenho:

Forma A: sem ventilação


Forma B: com ventilação

Forma C: com ventilação e filtro de ar

1) O-Ring

2) Filtro de ar apenas na forma C

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo Forma A	Código do artigo Forma B	Código do artigo Forma C	D	D1	D2	L	L1	S mín.
28022-13018	28022-23018	28022-33018	30	18	23	14	14	8
28022-13020	28022-23020	28022-33020	30	20	24	14	15,5	8
28022-13026	28022-23026	28022-33026	30	26	30	14	16,5	9,5
28022-13030	28022-23030	28022-33030	30	30	34	14	17	9,5